




Nouvelles TDL MK2 Vs TDL standard

 **PLASSON**[®]
Livestock

Global Presence - Local Commitment

Standard Vs. MK2

Standard	MK2
Manchon Interne	Manchon Externe
Nécessite de couper le tube PVC pour connecter la TDL à la ligne d'abreuvement.	Pas besoin de couper le tube PVC.
La vanne de purge tourne à 180°	La vanne de purge tourne à 90°.
La connexion inox recouvre la TDL.	La connexion inox laisse un accès libre à la TDL.
Système de purge Externe.	Système de purge Interne.
Nécessite d'autres pièces lors de l'installation de l'anti Perchage.	Anti perchage est prêt pour installation.
Débit standard lors du rinçage.	Débit amélioré pendant le rinçage.




MK2




Standard

Ressemblantes, mais différentes....

Modèle
Standard




Nouveau
Modèle
MK2



Accessoires différents

Modèle
Standard




Modèle
MK2





Paramètres TDL MK2

- *Longueur maximale de la ligne :*
 - Tête de ligne - 120 mètres
 - Centrale - 120 mètres de chaque côté
- *Pression d'entrée maximale - 2.7 bar (40 PSI)*
- *Pression d'entrée minimale - 0.5 bar (7 PSI)*
- *Débit maximal pendant la purge - 24.5 litres/minute*
- *Pression minimale réglée :*
 - Régulateur – 0 cm
 - Réducteur ~ 10 cm
- *Pression maximale réglée : 1 mètre (Manomètre vertical maxi 80 cm)*
- *Colisage:*
 - 18 TDL dans un carton Master sans accessoires
 - 16 TDL dans un carton Master avec accessoires




Les différentes vannes de purge



2205490 VANNE DE PURGE MANUELLE POUR TDL MK2



2205489 VANNE DE PURGE AUTOMATIQUE POUR TDL MK2




2209969 VANNE DE PURGE AUTOMATIQUE BLUETOOTH POUR TDL MK2

Purge Auto MK2 Vs. Standard


	2205618	PURGE AUTO KIT	
8	2205624	ELECTROVANNE SOLENOID NUE ¾" PURGE AUTO	1
10/11	2205625	SOLENOID + ELECTROAIMANT + PRESSE ETOUPE POUR ELECTROVANNE	1
2	LA2209083	COLLIER DE SERRAGE	2
6	2209085	TUYAU FLEXIBLE 1/2	0.5
1	2209141	COUDE CANNELE MALE 12 MM	1
7	2209143	COUDE CANNELE MALE 19MM	1
3	PVC504707	TE FEMELLE TARAUDE ½"	1
5	PVC50650705	MAMELON REDUCTION 3/4"-1/2"	1
4	PVC506105	MAMELON 1/2"-1/2"	1
9	2205690	VANNE DE PURGE POUR TDL AUTO	1

Modèle
Standard



	2205489	VANNE DE PURGE AUTO FILAIREPOUR TDL MK2	
12	2205477	ELECTRIC COIL FOR AUTO FLUSHING MK2	1
10	2205478	JOINT O-RING MK2	1
7	7002D016	JOINT O-RING EPDM 16 TDL MK2	1
1/3	2205866	JOINT O-RING GM MK2 (2 PAR TDL)	2
6	2205892	CORPS DE VANNE PURGE AUTO MK2	1
11	2205894	SUPPORT DE BOBINE ELECTRIQUE MK2	1
2	2205895	SUPPORT PINCE EN U MK2	1
8	2205896	DIAPHRAGME SUPPORT VANNE SOLENOIDE PURGE AUTO MK2	1
9	2205897	DIAPHRAGME PURGE AUTO MK2	1
4	2205898	BAGUE FENDUE POUR PURGE AUTO MK2	1
5	2205899	ECROU DE VANNE DE PURGE MK2	1

Modèle MK2



Standard



MK2



Tête de ligne avec Purge Auto Bluetooth (sans fils)








Purge automatique sans fils (Bluetooth)



- Programmes de rinçage prédéfinis automatisés
- Fonctionnement Bluetooth - rayonnement jusqu'à 30-40 m de la base
- Contrôle jusqu'à 30 lignes séparément
- Solution économique ne nécessitant aucun câblage et une configuration minimale



Application de Contrôle de purge (Flush Control)




Application purge auto



Adaptation MK2

Kits Adaptation Lignes Concurrentes



Ziggity

Lubing




Val

Kits Adaptation Lignes Ancien Modèle Plasson

22057KITCT



Connexion SS pour MK2
(2205479)




Adaptation MK2 pour connexion
externe sur ligne existante
(2205984)



Manchon extérieur tuyau PVC
25mm (2205035)

Tête de ligne centrale

22057KIT1




Tête de ligne de bout

Connexion MK2 à une ligne existante


D'un côté, une connexion
externe et de l'autre interne

Connexion
Externe



Adaption avec
Connexion
Interne

Détails connexion MK2 sur une ligne existante



Merci



Feeding



Drinking



Climate



Housing

Global Presence - Local Commitment